

**Garant**
**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 30 pezzi, Modello: SD**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	634025 SD
GTIN	4062406060756
Classe articolo	61A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo DIN 3122 / 3123; **chiavi a bussola** secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

**Uso:**

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M14 e da 1/4 - 1/2 pollice (misure americane in pollici), candele da 16 e 20,8 mm e viti a esagono incassato con filettatura M5 – M12.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Fornitura:**

bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 14 pz. n. art. 637125 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 637329 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 5 pz. n. art. 637629 Dim. 4; 5; 6; 8; 10

Bussole con poligono esterno Torx®: 3 pz. simili a n. art. 637560 Dim. TX25; TX30; TX40

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 635729

Prolunghe "Wobble-Fix": 2 pz. simili a n. art. 635635 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229  
 Cricchetto: 1 pz. n. art. 635025  
 Prolunga: 1 pz. simile a n. art. 650000 Dim. 3, esagono di manovra da 1/4 pollice E 6,3 - quadro di manovra femmina da 3/8 pollice  
 Conservazione in: Astuccio di plastica ABS  
 Riempimento di un cassetto in G: 6×14  
 Altezza: 45 mm  
 Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici  
 Campo apertura chiave Surfacedrive: 8-22 mm  
 Campo apertura chiave esagonale: 4-10 mm

## Descrizione tecnica

Campo apertura chiave Surfacedrive	8-22 mm
Campo apertura chiave esagonale	4-10 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	176 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	6×14
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637629 10
--	-----------

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637629 5
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm	637329 16
Box modulare Modello 3A	630305 3A
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 10 mm	637125 10
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 14 mm	637125 14
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 9 mm	637125 9
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637629 8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637629 6
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 22 mm	637125 22
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 11 mm	637125 11
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 21 mm	637125 21
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636229 3/8
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 17 mm	637125 17
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 13 mm	637125 13
Inserto in espanso PUR Per assortimento 634025	630304 634025
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 19 mm	637125 19
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 20,8 mm	637329 20,8
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 18 mm	637125 18
Bussola esagonale da 3/8 pollice Surface Drive Apertura 12 mm	637125 12

Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 15 mm	637125 15
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 16 mm	637125 16
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637629 4
Bussola esagonale da 3/8 polliceSurface Drive Apertura 8 mm	637125 8