

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 25 pz., Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	634312 6
GTIN	4062406060763
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca esagonale n. art. 637229.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 637329 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229

Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-10 mm
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	176 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	6×14
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Inserto in espanso PUR Per assortimento 634312	630304 634312
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637629 5
Box modulare Modello 3A	630305 3A
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637629 4
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637629 3
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637629 8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637629 10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637629 7
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637629 6
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm	637329 16
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 20,8 mm	637329 20,8