

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 15 pezzi, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	633812 12
GTIN	4062406060725
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca poligonale n. art. 637029.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole: 11 pz.

Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229

Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale

Campo apertura bussola poligonale	8-19 mm
Materiale	Cromo-vanadio
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Superficie	cromata
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Inserito in espanso PUR Per assortimento 633812	630304 633812
Box modulare Modello 2	630305 2