

Garant
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 37 pezzi, Modello: 12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634799 12
GTIN	4062406060787
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, poligono esterno Torx® con filettatura M4 – M12, viti a esagono incassato con filettatura M5 – M12 e poligono interno Torx® con filettatura M3 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 11 pz. n. art. 637029 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 637629 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Bussole con poligono esterno Torx®: 8 pz. Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229

Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Altezza: 61 mm

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 8-19 mm

Campo apertura chiave esagonale: 4-10 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Campo apertura chiave esagonale	4-10 mm
Campo apertura bussola poligonale	8-19 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637029 8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637029 19
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637029 18
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637629 4
Box modulare Modello 4	630305 4

Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637029 10
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637029 15
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637029 14
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637629 6
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637029 17
Inserto in espanso PUR Per assortimento 634799	630304 634799
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637629 8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637029 13
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637629 5
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637629 7
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637029 12
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637029 11
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637029 16
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637629 10
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636229 3/8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 9 mm	637029 9