

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 25 pz., Modello: 12****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 634312 12 |
| GTIN | 4062406060770 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca poligonale n. art. 637029.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 637329 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229

Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |
| Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale |
| Profilo di manovra | Giravite esagonale |
| Campo apertura bussola poligonale | 8-19 mm |
| Campo apertura chiave esagonale | 3-10 mm |
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS |
| Lunghezza | 357 mm |
| Larghezza | 176 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Riempimento di un cassetto in G | 6×14 |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Box modulare Modello 3A | 630305 3A |
| Inserto in espanso PUR Per assortimento 634312 | 630304 634312 |
| Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm | 637329 16 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm | 637629 5 |
| Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm | 635429 75 |
| Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm | 635429 240 |
| Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 20,8 mm | 637329 20,8 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm | 637629 8 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm | 637629 4 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm | 637629 6 |
| Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello | 635025 |
| Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm | 635729 200 |
| Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8 | 636229 3/8 |

| | |
|--|-----------|
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm | 637629 10 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm | 637629 3 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm | 637629 7 |