

Garant
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	633912 6
GTIN	4062406060732
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca esagonale n. art. 637229.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole: 14 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635729

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229

Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	8-22 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici

Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	176 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	6×14
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Box modulare Modello 3A	630305 3A
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636229 3/8
Inserto in espanso PUR Per assortimento 633912	630304 633912
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635429 240
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635729 200
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	635025
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635429 75