

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637812 6
GTIN	4062406061333
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca esagonale n. art. 642229.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole: 17 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	23
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	10-34 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Box modulare Modello 4	630305 4
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Inserto in espanso PUR Per assortimento 637812	630304 637812
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025