

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 29 pezzi, Modello: 6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 637912 6 |
| GTIN | 4062406061357 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in materiale espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca esagonale n. art. 642229.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 23 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250

cad. 1 chiave a bussola esagonale: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Numero pezzi | 29 |
| Profilo di manovra | Bussola con bocca esagonale |
| Campo apertura bussola esagonale | 8-34 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Lunghezza | 510 mm |
| Larghezza | 294 mm |
| Altezza | 61 mm |
| Riempimento di un cassetto in G | 8x20 |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Box modulare Modello 4-1 | 630310 4-1 |
| Box modulare Modello 4 | 630305 4 |
| Inserto in espanso PUR Per assortimento 637912 | 630304 637912 |
| Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm | 641029 130 |
| Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm | 641329 295 |
| Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1 | 951251 2X3/1 |
| Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm | 641029 255 |
| Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello | 640025 |
| Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2 | 641629 1/2 |
| Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm | 641029 75 |