

Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637712 12
GTIN	4062406061326
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole a bocca poligonale n. art. 642129.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole: 13 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Prolunghe: n. art. 641029 Dim. 130; 255

1 Cricchetto: n. art. 640025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola poligonale	10-34 mm
-----------------------------------	----------

Numero pezzi	16
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Inserto in espanso PUR Per assortimento 637712	630304 637712
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Box modulare Modello 4	630305 4
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025