


Garant**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	638012 12
GTIN	4062406061388
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in materiale espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Con bussole a bocca poligonale n. art. 642129.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22 e viti a esagono incassato con filettatura M5 – M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole: 18 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250

cad. 1 chiave a bussola esagonale: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Campo apertura bussola poligonale	8-34 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensione apertura	Metrica
Numero pezzi	32
Campo apertura chiave esagonale	4-14 mm
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Box modulare Modello 4	630305 4
Inserto in espanso PUR Per assortimento 638012	630304 638012
Box modulare Modello 4-1	630310 4-1
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10