

Garant**Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 12 pezzi, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637702 6
GTIN	4062406061425
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 – M24.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329

Prolunghe: 2 pz. n. art. 641029 130; 255

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	4-17 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Giravite esagonale

Numero pezzi	12
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	176 mm
Altezza	52 mm
Riempimento di un cassetto in G	6x14
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 17 mm	643229 17
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Box modulare Modello 3B	630305 3B
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Inserto in espanso PUR Per assortimento 637702	630304 637702
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7