

**Garant****Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 35 pezzi, Modello: SD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	638025 SD
GTIN	4062406061401
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in materiale espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con essa è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobbel-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

**Uso:**

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M22 e da 1/4 - 7/8 pollice (misure americane in pollici) e viti a esagono incassato con filettatura M5 – M18.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Fornitura:**

Bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 19 pz. n. art. 642325 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. n. art. 641129 Dim. 125; 250

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Prolunga: 1 pz. simile a n. art. 650002 Dim. 5, esagono di manovra da 7/16 pollice E 11,2 - quadro di manovra femmina da 1/2 pollice

Adattatori: 2 pz. simili a n. art. 649500,

bussola con quadro di manovra da 3/8 pollice - quadro di manovra femmina da 1/2 pollice

bussola con quadro di manovra da 1/2 pollice - quadro di manovra femmina da 3/8 pollice

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

**Nota:**

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

## Descrizione tecnica

Campo apertura chiave Surfacedrive	8-34 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	35
Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura chiave esagonale	4-14 mm
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido  
Modello

640025

642325 18

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642325 12
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642325 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Inserto in espanso PUR Per assortimento 638025	630304 638025
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642325 30
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642325 34
Box modulare Modello 4-1	630310 4-1
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Box modulare Modello 4	630305 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642325 27
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642325 32

Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642325 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 9 mm	642325 9
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642325 13
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642325 8
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21