

Garant**Prolunga, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 75mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 641029 75 |
| GTIN | 4062406061456 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche "alla cieca". Con "colletto" per tenuta stabile.

Norma:

DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Lunghezza complessiva | 75 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Tipo di prodotto | Anello filettato |