

**Garant****Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	639062 6
GTIN	4062406061395
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in materiale espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

**Uso:**

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M22 e poligono interno Torx® con filettatura M5 – M14.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 18 pz. n. art. 642229 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

inserti per giraviti per profilo Torx®: 8 pz. n. art. 643629 Dim. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250

cad. 1 chiave a bussola esagonale: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

**Nota:**

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

## Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	8-34 mm
Numero pezzi	32
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 8 mm	642229 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642229 30
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642229 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 15 mm	642229 15
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 32 mm	642229 32
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Box modulare Modello 4-1	630310 4-1
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642229 22
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642229 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642229 24

Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX30	643629 TX30
Vaschette per minuteria easyPickaltezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Inserto in espanso PUR Per assortimento 639062	630304 639062
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 12 mm	642229 12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642229 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642229 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642229 19
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX60	643629 TX60
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 14 mm	642229 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 34 mm	642229 34
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX25	643629 TX25
Box modulare Modello 4	630305 4
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642229 17
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX40	643629 TX40
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX55	643629 TX55
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX27	643629 TX27
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 11 mm	642229 11
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX45	643629 TX45
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642229 27
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642229 16

Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta  
Torx® TX50

---

643629 TX50