

Garant

Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi, Numero scomparti: 10

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	639402 10
GTIN	4062406061418
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra a norma **DIN 3122/3123**;
bussole a norma **DIN 3124**.

Quadri interni/esterni a norma **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 – M27.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussola

esagonale maschio: 10 pz. n. art. 643229

Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Numero pezzi	10
Campo apertura chiave esagonale	4-19 mm

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza	257 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	45 mm
Riempimento di un cassetto in G	5×10
Tipo di prodotto	Bussola

Accessori

Box modulare Modello 2	630310 2
Box modulare Modello 2	630305 2
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Inserto in espanso PUR Per assortimento 639402	630304 639402
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 17 mm	643229 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 19 mm	643229 19