

Garant**Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642229 19
GTIN	4062406061821
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste delle viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Esagono con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	26,5 mm
Lunghezza	38 mm
Apertura	19 mm

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	chiave a bussola esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola