

**Garant**
**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, destra, Ø Codolo / Misura inserto:  
50/15mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Leva	259015 8
Misura inserto	15 mm
Vite per leva	259018 7
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	35 mm
Lunghezza complessiva L	350 mm
Set spine elastiche	259047 2
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottopiacchetta	259031 28
Codice ISO portautensile	A50U PDUNR/L15
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	48 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	63 mm
Set di molle	259044 2
Ø Codolo D <sub>s</sub>	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500