

 GRIDLINE**Cassettiere su ruote, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 36×20G.

Cassettiere su ruote 40×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Allestimento consentito solo con cassetti con n. art. 930744 o n. art. 930746 (cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

Spessore del materiale: 1,2 mm

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo: 25 mm

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 885 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 600 mm

Corpo per cassette altezza: 700 mm  
Portata massima: 600 kg

## Descrizione tecnica

Corpo per cassette altezza	700 mm
Altezza	885 mm
Profondità	600 mm
Portata massima	450 kg
Altezza utile	600 mm
Peso	65 kg
Ø Ruota	125 mm
Larghezza	1000 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G

## Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930744 50
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930744 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930746 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930746 250
	930744 300

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 300 mm

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg  
Altezza frontalini cassette 200 mm

930746 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg  
Altezza frontalini cassette 300 mm

930746 300

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 75 mm

930744 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg  
Altezza frontalini cassette 100 mm

930746 100

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 150 mm

930744 150

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg  
Altezza frontalini cassette 125 mm

930746 125

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 200 mm

930744 200

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 250 mm

930744 250

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg  
Altezza frontalini cassette 125 mm

930744 125

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg  
Altezza frontalini cassette 150 mm

930746 150

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21

914227 HU21

Tappetino per cassette Dimensioni in G 36X20

951830 36X20

Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 36X20

951885 36X20

Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 36X20

951910 36X20