

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 36×20G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930735 1000 |
| GTIN | 4062406062378 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×24G, adatto per cassette 36×20G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 930743, 930744, 930745, 930746.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------|
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza | 1000 mm |
| Altezza utile | 900 mm |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |

| | |
|--|--|
| Altezza utile per cassetti | 900 mm |
| Numero di porte | 0 |
| Profondità | 600 mm |
| Peso | 47 kg |
| Larghezza in G | 40 |
| Profondità in G | 24 |
| Esecuzione | per dotazione personalizzata |
| Portata massima | 4000 kg |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Numero dei cassetti | 0 |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×20G |
| Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
|--|-------------|