

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 20×24

Altezza: 800 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 700 mm

Altezza utile: 700 mm

Altezza utile per cassette: 700 mm  
 Cassetti larghezza utile: 500 mm

## Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza utile per cassette	700 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile	700 mm
Altezza	800 mm
Numero di porte	0
Larghezza	600 mm
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	20×24
Profondità utile cassette	600 mm
Numero dei cassette	7
Larghezza utile cassette	500 mm
Peso	113 kg
Profondità	700 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931043 50
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931043 200
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931043 150
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931035 800