

 GRIDLINE

Cassettiere su ruote, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/0

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Classe articolo	9GK

Descrizione
Esecuzione:

Per allestimento con cassetti 20×24G.

Cassettiere su ruote 24×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931046 o n. art. 931048 (con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

Spessore del materiale: 1,2 mm

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo: 25 mm

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 885 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 700 mm
 Altezza utile: 600 mm
 Corpo per cassette altezza: 700 mm
 Portata massima: 600 kg

Descrizione tecnica

Portata massima	470 kg
Larghezza	600 mm
Corpo per cassette altezza	700 mm
Altezza utile	600 mm
Peso	54 kg
Ø Ruota	125 mm
Altezza	885 mm
Profondità	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×24G

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931046 250
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931046 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931046 300
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931046 75

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931046 200
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931046 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931046 50
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931046 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X24	951910 20X24
Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 20X24	951885 20X24
Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X24	951830 20X24