

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/15**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassetti	650 mm
Profondità	700 mm

Peso	269 kg
Profondità utile cassette	600 mm
Larghezza	750 mm
Altezza utile per cassette	1400 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette profondità utile in G	24
Altezza utile	1400 mm
Numero di porte	0
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Numero dei cassette	15
Altezza	1500 mm
Cassette larghezza utile in G	26
ComfortClose	no

Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Corpo per cassette Altezza 1500 mm	931155 1500