

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Altezza: 800 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Altezza utile: 700 mm

Altezza utile per cassette: 700 mm  
Cassette larghezza utile: 650 mm

## Descrizione tecnica

Profondità utile cassette	600 mm
Cassette larghezza utile in G	26
Cassette profondità utile in G	24
ComfortClose	no
Numero dei cassette	7
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Peso	136 kg
Altezza utile per cassette	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Profondità	700 mm
Larghezza	750 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Altezza	800 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile	700 mm
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no

Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931163 125
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931155 800