

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/9**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1000/9
GTIN	4062406062613
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Altezza utile: 900 mm

Altezza utile per cassette: 900 mm
Cassette larghezza utile: 650 mm

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Numero dei cassette	9
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette larghezza utile in G	26
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Profondità	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	900 mm
Peso	170 kg
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Altezza utile per cassette	900 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Cassette profondità utile in G	24
Larghezza	750 mm

Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931163 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000