

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/9****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931105 1250/9 |
| GTIN            | 4062406062644 |
| Classe articolo | 9GK           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondità                | 700 mm |
| Profondità utile cassetti | 600 mm |

|  |         |
|--|---------|
| Altezza utile per cassette   | 1150 mm |
| Altezza  | 1250 mm |
| Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati       | no      |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile                          | sì      |
| Larghezza utile cassette   | 650 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 75 mm   |
| Altezza fronte cassette  | 75 mm   |
| Altezza fronte cassette  | 100 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 100 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 125 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 125 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 150 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 200 mm  |
| Altezza fronte cassette  | 200 mm  |
| ComfortClose   | no      |
| Cassette larghezza utile in G  | 26      |
| Cassette profondità utile in G   | 24      |
| Peso   | 187 kg  |
| Larghezza  | 750 mm  |
| Numero dei cassette  | 9       |
| Numero di porte  | 0       |
| Superficie utile dei cassette in G                                     | 26×24   |
| Altezza utile  | 1150 mm |
| Numero di ripiani estraibili   | 0       |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no      |
| Spessore del materiale   | 1,2 mm  |
| Portata cassette/ripiani estraibili                                    | 75 kg   |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)                       | 100 %   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Guida cassetto                     | Dispositivo di blocco automatico                               |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm  |
| Serratura a cilindro               | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto    | 26x24G   |
| Tipo di prodotto                   | Armadio portautensili  |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm  | 931163 75   |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 931163 125  |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 931163 150  |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 931163 100  |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm | 931163 200  |
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21    | 914227 HU21 |
| Corpo per cassette Altezza 1250 mm                | 931155 1250 |