

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Cassetti profondità utile in G	24
--------------------------------	----

Altezza utile per cassette	700 mm
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette larghezza utile in G	26
Larghezza utile cassette	650 mm
ComfortClose	no
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Numero di porte	0
Profondità utile cassette	600 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Numero dei cassette	6
Altezza	800 mm
Profondità	700 mm
Peso	125 kg
Larghezza	750 mm
Altezza utile	700 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931165 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931165 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931165 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931165 250
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931155 800
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50