

Garant GRIDLINE**Corpo per cassette, 26×24G, Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931155 1250
GTIN	4062406063139
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, adatto per cassette 26×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Per:**

Cassette n. art. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	750 mm
Numero di porte	0
Profondità	700 mm
Peso	50 kg

Altezza	1250 mm
Altezza utile per cassette	1150 mm
Altezza utile	1150 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	28
Larghezza in G	30
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassette	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassette per utensili