

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili 7S completa con 7 cassetti, 26×24G, Altezza mm /
Numero di cassetti: 1000/7S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 30×28G, con 7 cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
Prezzo valido soltanto per verniciatura standard.

Descrizione tecnica

Peso	158 kg
Altezza utile	900 mm

Altezza	1000 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Altezza utile per cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza	750 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Altezza fronte cassetti	50 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	250 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Numero dei cassetti	7
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931163 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931163 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931163 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931163 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931163 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000