

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassetti	600 mm
---------------------------	--------

ComfortClose	no
Altezza utile	1150 mm
Larghezza	750 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Numero di porte	0
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Peso	166 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti larghezza utile in G	26
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	250 mm
Altezza fronte cassetti	300 mm
Numero dei cassetti	7
Larghezza utile cassetti	650 mm
Profondità	700 mm
Altezza utile per cassetti	1150 mm
Altezza	1250 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931165 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931165 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931165 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931165 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931165 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931165 250
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931155 1250