

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 1000/7A
GTIN	4062406062781
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm
 Altezza utile: 900 mm
 Altezza utile per cassette: 900 mm
 Cassetti larghezza utile: 650 mm

Descrizione tecnica

Numero dei cassettei	7
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile per cassettei	900 mm
Numero di porte	0
ComfortClose	no
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Profondità	700 mm
Larghezza utile cassettei	650 mm
Peso	149 kg
Larghezza	750 mm
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassettei	600 mm
Superficie utile dei cassettei in G	26×24
Altezza fronte cassettei	50 mm
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	200 mm
Altezza fronte cassettei	200 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza utile	900 mm
Numero di ripiani estraibili	0

Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931165 200
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931165 100
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931165 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931165 75
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931165 125
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931155 1000
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931163 50