

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
40/19mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	40 mm
Set di molle	259044 1
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	50 mm
Vite per leva	259018 1
Lunghezza complessiva L	250 mm
Sottopiacchetta	259031 16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	45 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 4040S19
Misura inserto	19 mm
Leva	259015 1
Inserto adatto	SN.. 1906..
Set spine elastiche	259047 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa