

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 40/19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	45 mm
Sottopiacchetta	259031 16
Lunghezza complessiva L	250 mm
Set di molle	259044 1
Misura inserto	19 mm
Vite per leva	259018 1
Inserto adatto	SN.. 1906..
Ampiezza funzionale L ₄	50 mm
Set spine elastiche	259047 1
Leva	259015 1
Dimensione codolo	40 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 4040S19
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa