

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931305 1000/6 |
| GTIN | 4062406063511 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondità utile cassetti | 600 mm |
| Numero dei cassetti | 6 |

| | |
|--|--|
| Profondità | 700 mm |
| Altezza utile | 900 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Larghezza utile cassette | 900 mm |
| Altezza utile per cassette | 900 mm |
| Cassette larghezza utile in G | 36 |
| Numero di porte | 0 |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Superficie utile dei cassette in G | 36×24 |
| Peso | 170 kg |
| Cassette profondità utile in G | 24 |
| Altezza | 1000 mm |
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 125 mm |
| Altezza fronte cassette | 200 mm |
| Altezza fronte cassette | 300 mm |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 36×24G |

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 931353 100 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm | 931353 50 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm | 931353 250 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 931353 150 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 931353 125 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm | 931353 300 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm | 931353 75 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm | 931353 200 |
| Corpo per cassette Altezza 1000 mm | 931335 1000 |