

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/9**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931305 1250/9
GTIN	4062406063573
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Larghezza utile cassetti	900 mm

Numero dei cassettei	9
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità utile cassettei	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassettei in G	36×24
Larghezza	1000 mm
Altezza	1250 mm
Profondità	700 mm
Peso	229 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile	1150 mm
Altezza utile per cassettei	1150 mm
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	250 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931353 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931353 300
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931353 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931353 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931353 200
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931353 75
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931353 150
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931353 50
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931335 1250