

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/9**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931315 1250/9
GTIN	4062406063658
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetti a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	36
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile per cassetti	1150 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	250 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Peso	229 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza	1250 mm
Profondità	700 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Numero di porte	0
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Numero dei cassetti	9
Altezza utile	1150 mm
Larghezza	1000 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931355 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931355 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931355 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931355 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931355 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931355 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931355 125
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931335 1250