

Garant GRIDLINE**Cassetto, 75 kg, 36×24G, Altezza frontalini cassette: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931353 50
GTIN	4062406063740
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 75 kg.

Per:

Alloggiamento cassetiera per utensili 40×28G n. art. 931335.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	25 mm
Peso	14 kg
Altezza frontalino	50 mm
Larghezza utile in G	36
Profondità utile in G	24

Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951032 36
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951030 36