

Garant GRIDLINE**Cassetto, 75 kg, 20×20G, Altezza frontalini cassette: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930533 200
GTIN	4062406063948
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Corpo per cassetti 24×24G n. art. 930525.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	12 kg
Altezza utile	175 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza frontalino	200 mm
Larghezza utile in G	20

Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale Larghezza utile dei cassette in G 20	10 pezzi 951030 20
Terminali per maniglioni Modello 10	20 pezzi 951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni Larghezza utile dei cassette in G 20	10 pezzi 951032 20