

Garant GRIDLINE**Cassetto, 75 kg, 20×20G, Altezza frontalini cassette: 125mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930533 125 |
| GTIN | 4062406063924 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Per:

Corpo per cassette 24×24G n. art. 930525.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Superficie utile dei cassette in G | 20×20 |
| Peso | 10 kg |
| Altezza frontalino | 125 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Altezza utile | 100 mm |
| Larghezza utile in G | 20 |
| Profondità utile in G | 20 |

| | |
|--|--|
| Campo d'impiego | Armadio portautensili |
| Profondità utile | 500 mm |
| Larghezza utile | 500 mm |
| Con cassette con sblocco di sicurezza | no |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×20G |
| Tipo di prodotto | Cassetto |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20 | 951032 20 |
| Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20 | 951030 20 |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10 | 951025 10 |