

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 75 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	930633 150
GTIN	4062406064006
Classe articolo	9GK

## Descrizione

### Esecuzione:

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 75 kg.

### Per:

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

### Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

### Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	26×20
Altezza frontalino	150 mm
Peso	15 kg
Altezza utile	125 mm
Profondità utile in G	20

Larghezza utile in G	26
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	650 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale Larghezza utile dei cassette in G 26	10 pezzi 951030 26
Terminali per maniglioni Modello 10	20 pezzi 951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni Larghezza utile dei cassette in G 26	10 pezzi 951032 26