

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 75 kg, 20×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930533 150
GTIN	4062406063931
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Per:**

Corpo per cassetti 24×24G n. art. 930525.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza frontalino	150 mm
Altezza utile	125 mm
Peso	11 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza utile in G	20

Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20	951032 20
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20	951030 20
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10