

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 75 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930633 125
GTIN	4062406063993
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 75 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza frontalino	125 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×20
Altezza utile	100 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Peso	13 kg
Profondità utile in G	20

Larghezza utile in G	26
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	650 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950350 75/3