


Garant GRIDLINE

**Cassetto, 200 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930635 250
GTIN	4062406064099
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 200 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Peso	17 kg
Altezza utile	225 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×20
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Altezza frontalino	250 mm
Larghezza utile in G	26

Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26