


Garant GRIDLINE

Cassetto, 75 kg, 36×20G, Altezza frontalini cassette: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930743 100
GTIN	4062406064136
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassette 40×24G n. art. 930735.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza frontalino	100 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Peso	16 kg
Altezza utile	75 mm
Larghezza utile in G	36
Profondità utile in G	20

Campo d'impiego	Armadio portautensili
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	900 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951032 36
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951030 36
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10