

Garant GRIDLINE

Cassetto, 200 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930635 150
GTIN	4062406064075
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassette 30×24G n. art. 930625.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassette in G	26×20
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Peso	15 kg
Altezza frontalino	150 mm
Altezza utile	125 mm
Larghezza utile in G	26

Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale Larghezza utile dei cassette in G 26	10 pezzi 951030 26
Terminali per maniglioni Modello 10	20 pezzi 951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni Larghezza utile dei cassette in G 26	10 pezzi 951032 26