


Garant GRIDLINE

**Cassetto, 200 kg, 36×20G, Altezza frontalini cassette: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930745 300
GTIN	4062406064259
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 200 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 40×24G n. art. 930735.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Peso	24 kg
Superficie utile dei cassetti in G	36×20
Altezza utile	275 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Altezza frontalino	300 mm
Profondità utile in G	20

Larghezza utile in G	36
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	900 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale Larghezza utile dei cassette in G 36	10 pezzi 951030 36
Terminali per maniglioni Modello 10	20 pezzi 951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni Larghezza utile dei cassette in G 36	10 pezzi 951032 36