

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 75 kg, 20×24G, Altezza frontalini cassette: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931043 200
GTIN	4062406064310
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 75 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 24×28G n. art. 931035.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza frontalino	200 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Peso	16 kg
Altezza utile	175 mm

Superficie utile dei cassettei in G	20x24
Larghezza utile in G	20
Profondità utile in G	24
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassettei con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20x24G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassettei in G 20	951032 20
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassettei in G 20	951030 20