


Garant GRIDLINE

Cassetto, 200 kg, 36×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930745 150
GTIN	4062406064228
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassetti 40×24G n. art. 930735.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	150 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×20
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Altezza utile	125 mm
Peso	18 kg
Larghezza utile in G	36
Profondità utile in G	20

Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951030 36
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36	951032 36
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10