

**HOLEX®****Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 12 pz., Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	630067 6
GTIN	4062406064518
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

**Uso:**

Per viti / dadi gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolunghe: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632300

Riposte in: Cassetta di lamiera di acciaio

Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Lunghezza: 184 mm

Larghezza: 82 mm

Altezza: 32 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	184 mm
Larghezza	82 mm
Altezza	32 mm
Superficie	opaca cromata

## Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633520
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido	632300