

HOLEX®
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 17 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630167 6
GTIN	4062406064532
Classe articolo	62A

Descrizione
Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
 Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti / dadi gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
 13

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029

Impugnatura: 1 pz. simile a n. art. 632829

Prolunghe: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632300

Riposte in: Cassetta di lamiera di acciaio

Lunghezza: 234 mm

Larghezza: 104 mm

Altezza: 41 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	234 mm
Larghezza	104 mm
Altezza	41 mm

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido	632300
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello	633520
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150