

Garant**Snodo cardanico da 1/2 pollici, Modello: 1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	641629 1/2
GTIN	4062406064440
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche "alla cieca".

Norma:**DIN 3123-C 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	67,5 mm
Con QuickRelease	no
Tipo di prodotto	Snodo cardanico

